KERN **KDE-T**

Indicador



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Pieza de recambio
Grupo de producto	Pieza de recambio

Sistema de medición

Número de campos de pesaje	2
Resolución del terminal (no calibrable)	20.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Linealización en puntos	4
Unidades de medición	kg g lb oz
Unidad predefinida	kg

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tipo	LCD con retroiluminación
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	225×110×45 mm
Material carcasa de pantalla	plástico

Funciones

Función PreTare	✓
Nivel de formulación/suma	Rez A (Total neto)
Determinación de porcentajes	✓
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Indicador de hora	✓
Función de contaje	✓
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 25, 50
Función Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	seleccionable
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
Función de tara	manualmente (varias veces)

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	15 V, 500 mA
Pila	9 V bloque
Pila tiempo de carga	24 h
Acumulador	NDE-A02
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	10 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	15 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C

Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage | on request

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	205×270×70 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761133242

Pictogramas