

# KERN KFD 1500V40M

Wägebrücke

**KERN**<sup>®</sup>

Material de plato de pesaje: acero inoxidable  
Superficie de pesaje (AxP): 1600 x 1200 mm



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 1,500 t  
Lectura [d]: 500 g  
Resolución (no verificable): 3000

## Datos de verificación

Carga mínima [Min]: 10 kg  
IJKwaarde [e]: 500 g  
Verificación en fábrica posible: si

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificado DAkkS: 963-130  
Verificación: 965-230

## Categoría

Categoría: Plataformas  
Product Group: Báscula

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 1650 x 1250 x 350 mm  
Peso bruto: 150 kg  
Peso neto: 130 kg  
Plazo de entrega: 48 h  
Tipo de envío: Empresa de transporte

## Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA): 1600 x 1200 x 78 mm  
Longitud del cable: 5 m  
Longitud del cable del aparato indicador: 5 m