

KERN KFP60V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	60 kg
Lectura [d]:	2 g
Resolución (no verificable):	30000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	400 g
IJkwaarde [e]:	10 g 20 g
Verificación en fábrica posible:	si

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-229

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	470 x 800 x 240 mm
Peso bruto:	12,500 kg
Peso neto:	9 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	400 x 300 x 128 mm
Longitud del cable:	2 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	400 x 300 mm