



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 6 t

- Características
- Solución flexible para materiales de pesaje grandes, voluminosos o largos, gracias a las barras de pesaje libremente posicionables y a un cable de conexión de 5 m (!) de largo entre las barras
  - Gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  - Barras de pesaje: acero lacado, 4 células de pesaje de aluminio recubiertas de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
  - 1 Asa estable para el transporte de las barras de pesaje
  - 1 KERN UFA-L: Una rueda y un asa por cada barra de pesaje para transportar, véase foto grande

- Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
- Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
- Suma de valores de peso y partes de contaje
- Capota protectora incluida en el suministro
- KERN UFA-S: Modelo con barras de pesaje más cortas, ideal para el pesaje de materiales compactos o animales en transportines.
- Nuestras balanzas de suelo se suministran en una sólida caja de madera. De esa forma se protegen los elementos técnicos de pesaje de alta calidad de las influencias ambientales y de cómo pueda afectarles el recorrido del transporte

- Datos técnicos
- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 52 mm
  - Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×65 mm
  - Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  - Longitud de cable entre barras de pesaje aprox. 5 m
  - Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Envío mediante empresa de transporte. Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y gastos de envío

ESTÁNDAR

OPCIÓN

FÁBRICA

| Modelo      | Campo de pesaje | Lectura   | Dimensiones<br>Barras de pesaje<br>A×P×A<br>mm | Peso neto<br>aprox. | Opciones             |
|-------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|             |                 |           |                                                |                     | Cert. de calibración |
| KERN        | [Max]<br>kg     | [d]<br>kg |                                                | kg                  | DAkKS acr.<br>KERN   |
| UFA 600K-1S | 600             | 0,2       | 870×170×83                                     | 36                  | 963-130              |
| UFA 1.5T0.5 | 1500            | 0,5       | 1270×170×83                                    | 40                  | 963-130              |
| UFA 3T1     | 3000            | 1         | 1270×170×83                                    | 38                  | 963-132              |
| UFA 3T-3L   | 3000            | 1         | 2091×120×83                                    | 60                  | 963-132              |
| UFA 6T-3    | 6000            | 2         | 1270×160×115                                   | 90                  | 963-132              |
| UFA 6T-3L   | 6000            | 2         | 2091×160×115                                   | 130                 | 963-132              |