


KERN BIC3T-3

Hochauflösende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	1,500 t 3 t
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	500 g 1000 g
Linealidad:	1,500 kg 3 kg
Peso recomendado para ajuste:	3000 kg (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-3000000000 mg
Reproducibilidad:	500 g 1000 g
Resolución:	3 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min
Unidades de pesaje:	g kg lb oz

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a:	AUS EURO UK US
------	----------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
Tiempo de funcionamiento:	60 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificado DAkkS: 963-132

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de suelo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	1250 x 1550 x 270 mm
Peso bruto:	180 kg
Peso neto:	150 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte

Diseno

Dimensiones (AxPxX):	1200 x 1500 x 108 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	235 x 114 x 51 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	1200 x 1500 x 108 mm
Longitud del cable:	5 m
Longitud del cable del aparato indicador:	5 m
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	1200 x 1500 mm