




Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza de suelo de alta resolución con 2×3000 [d] y una inmejorable relación de calidad y precio

Características

- Puente de pesaje de chapa de acero estriada, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
- Plataforma soldada con agujeros para tornillos para levantar la balanza y limpiarla con comodidad
- Cómodo nivelado de la báscula así como acceso a la Junction-Box desde arriba
- Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
- De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
- 1 Nuestras balanzas de suelo se suministran en una sólida caja de madera. De esa forma se protegen los elementos técnicos de pesaje de alta calidad de las influencias ambientales y de cómo pueda afectarles el recorrido del transporte

Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero, gepoedercoat
  - A A×P×A 1000×1000×108 mm
  - B A×P×A 1200×1500×108 mm
  - C A×P×A 1500×1500×108 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
- Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
- Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Envío mediante empresa de transporte. Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y gastos de envío

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje	Lectura	Plato de pesaje	Peso neto aprox.	Opciones
					Cert. de calibración
KERN	[Max] kg	[d] kg		kg	DAkkS acr. KERN
BIC 600K-1S	300 | 600	0,1 | 0,2	A	70	963-130
BIC 600K-1	300 | 600	0,1 | 0,2	B	150	963-130
BIC 1T-4S	600 | 1500	0,2 | 0,5	A	70	963-130
BIC 1T-4	600 | 1500	0,2 | 0,5	B	150	963-130
BIC 3T-3	1500 | 3000	0,5 | 1	B	150	963-132
BIC 3T-3L	1500 | 3000	0,5 | 1	C	155	963-132

Balanza multirango, a medida que aumenta la carga, cambia automáticamente al rango de pesaje mayor siguiente [Max] y de lectura [d] y luego vuelve al rango bajo después de la descarga completa de la balanza