KERN **EOE 10K-3**

Balanzas para paquetes para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de plataforma
Familia de productos	EOE

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	15 kg
Lectura [d]	0,005 kg
Reproducibilidad	0,005 kg
Linealidad	± 0,01 kg
Resolución	3.000
Rango de tara	15 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	10 kg (M2)
Posibles puntos de ajuste	10 kg
Tiempo de estabilización	2,5 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,025 kg
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg lb PCS
Fluencia máxima (15 minutos)	20 g
Fluencia máxima (30 minutos)	40 g
Unidad predefinida	kg

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla tamaño	115×35 mm
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	235×114×51 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	315×305 mm
Dimensiones superficie de pesaje	315×305 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	315×305×57 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero, lacado
Material carcasa de pantalla	plástico
Soporte mural	✓
Indicador longitud del cable	2 m

Funciones

Pesajes inferiores	No
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de contaje	✓
Función Hold	✓
Protección IP - unidad completa	-
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - plataforma	sin protección IP
Protección IP - célula de carga	sin protección IP
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off 1 min - 99 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	4

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH

KERN **EOE 10K-3**

Balanzas para paquetes para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 100 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,5 mm, largo 10 mm
Tipo de bateria / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	100 h

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío


Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	370×360×140 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	5,03 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761192669
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

