

KERN FOB 0.5K-4NS

KERN

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con tipo de protección IP65 contra polvo y salpicaduras de agua



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos	FOB-NS

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Número de campos de pesaje	1
Campo de pesaje [Max]	500 g
Lectura [d]	0,1 g
Reproducibilidad	0,1 g
Linealidad	± 0,2 g
Resolución	5.000
Rango de tara	500 g
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	500 g (M1)
Posibles puntos de ajuste	500 g
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,3 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g lb
Fluencia máxima (15 minutos)	400 mg
Fluencia máxima (30 minutos)	800 mg
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	20 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	150×170×40 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	120×150 mm
Dimensiones superficie de pesaje	120×150 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	150×120×8 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	acero inoxidable

Funciones

Pesajes inferiores	No
Protección IP - unidad completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas / acumulador	3 min off 4 min 5 min 2 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	3

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 100 mA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	9 V bloque
Conexión de la batería	Bloque de 9v
Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	20 h
Pila tiempo de carga	20 h
Batería capacidad	560 mAh
Batería tensión	9 V
Número de células de la batería	1
Batería - Peso individual	47 g
Batería - Peso total en el artículo	47 g
Capacidad de la batería (Wh)	5,04 Wh

KERN FOB 0.5K-4NS



Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con tipo de protección IP65 contra polvo y salpicaduras de agua

Test superadas según UN 38.3	✓
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Min]	25 %
Humedad ambiental [Max]	95 %

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-247
Número de artículo para calibración DAkkS	963-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	255×195×75 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envío	0,886 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761161528
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

