

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y grado de protección IP67 contra polvo y salpicaduras



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos	FOB-NL

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Número de campos de pesaje	2
Campo de pesaje [Max]	8000 g; 15000 g
Lectura [d]	1 g; 2 g
Reproducibilidad	1 g; 2 g
Linealidad	± 3 g; 6 g
Resolución	8.000, 7.500
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	10 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	10 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	30 min; 30 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	3 g; 6 g
Tipo de balanza	Balanza multidivisión
Unidades de medición	g lb
Fluencia máxima (15 minutos)	8 g
Fluencia máxima (30 minutos)	16 g
Unidad predefinida	kg

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí

Pantalla altura de dígitos	25 mm
----------------------------	-------

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	285×255×90 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	252×200 mm
Dimensiones superficie de pesaje	252×200 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Material plato de pesaje	acero inoxidable

Funciones

Pesajes inferiores	No
Protección IP - unidad completa	IP67
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	2 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	4

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	15 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	48 h
Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	66 h
Pila tiempo de carga	48 h
Batería tensión	6 V
Batería - Peso individual	92 g
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
-----------------------------	------

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y grado de protección IP67 contra polvo y salpicaduras

Temperatura ambiental [Max] 35 °C

Humedad ambiental [Min] 25 %

Humedad ambiental [Max] 95 %

Temperatura de almacenamiento [Min] -10 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 40 °C

Homologación

Marca CE ✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación 961-248

Número de artículo para calibración DAkkS 963-128

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 420×305×165 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 3,8 kg

Peso bruto aprox. 4,6 kg

Peso de envío 4,55 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761161535

Clasificación REACH ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

