



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Compacta balanza de grúa con pantalla integrada, puede emplearse también para mediciones de fuerza de tracción

Características

- Las balanzas cumplen con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
- Su acabado de alta calidad, su escaso peso y sus dimensiones compactas convierten esta balanza de grúa (instrumento de medición de fuerza de tracción) en un instrumento de medición al que no podrá renunciar en el sector de la industria
- Gracias a su diseño compacto, también muy indicado para su montaje en equipos ahorrando espacio, etc.
- Ideal para determinar el peso rápidamente durante la carga y la descarga
- Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
- Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación pulsando la tecla Hold
- Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 23 mm
- Material y modelo de carcasa/suspensión de carga, modelos con
[Max] ≤ 3 t: aluminio/casquillo de acero inoxidable
[Max] > 3 t: acero/acero
- Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 30 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 12 h
- Puede utilizarse con pilas, 3×1.5 V AA no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 30 h
- Precisión: 0,2% del [Max]
- Frecuencia de medición interna: 60 Hz
- Unidades: kg, lb, N
- Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

ESTÁNDAR

OPCIÓN

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Peso neto aprox. kg	2 Dimensiones									Opciones	
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Cert. de calibración DAkkS acr. KERN	
KERN														
HFA 600K-1	600	200	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-130H	
HFA 1T-4	1000	500	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-130H	
HFA 3T-3	3000	1000	2,0	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-132H	
HFA 5T-3	5000	2000	4,0	90	62	100	255	165	30	30	30	30	963-132H	
HFA 10T-3	10000	5000	6	90	72	100	275	185	40	40	40	40	963-133H	