

KERN KFB-TM

Auswertegerät mit großen, bequem ablesbaren Ziffern



Sistema de medición

Linealización (puntos):	3
Número de márgenes de pesaje:	2
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Resolución (no verificable):	30000
Resolución (verificable):	6000
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	5,200 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Clase de verificación:	III

Funciones

Función de conteo:	si
Función de memoria de sumas:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	35 h
Tiempo de funcionamiento:	8 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: auf Anfrage | on request

Categoría

Categoría:	Indicadores
Product Group:	Indicador

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	330 x 200 x 220 mm
Peso bruto:	1,730 kg
Peso neto:	1,060 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxX):	250 x 160 x 65 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	250 x 160 x 65 mm