


KERN KFD600V20LM

Wägebrücke mit IP67-Schutz mit zwei integrierten Auffahrampen

KERN®



Material de plato de pesaje:

Acero lacado

Superficie de pesaje (AxP):

1800 x 1200 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 600 kg

Lectura [d]: 200 g

Resolución (no verificable): 3000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]: 4 kg

IJKwaarde [e]: 200 g

Verificación en fábrica posible: si

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificado DAkkS: 963-130

Verificación: 965-230

Categoría

Categoría: Plataformas

Product Group: Báscula

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 1400 x 1800 x 330 mm

Peso bruto: 192 kg

Peso neto: 154 kg

Plazo de entrega: 48 h

Tipo de envío: Empresa de transporte

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA): 1400 x 1800 x 80 mm

Longitud del cable: 5 m

Longitud del cable del aparato indicador: 5 m