

KERN KFP 6000V20M

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert mit IP67



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 t
Lectura [d]:	2 kg
Resolución (no verificable):	3000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	40 kg
IJkwaarde [e]:	2 kg
Verificación en fábrica posible:	si

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificado DAkkS:	963-132
Verificación:	965-232

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Báscula

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1550 x 1300 x 350 mm
Peso bruto:	220 kg
Peso neto:	208 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	1500 x 1500 x 130 mm
Longitud del cable:	5 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	1500 x 1500 mm