



1 KERN KFA-V20 IP67
Barras de pesaje

- Características**
- Barras de pesaje de acero pintado
 - 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
 - Pies ajustables para nivelarla con precisión
 - Longitud de cable entre barras de pesaje aprox. 5 m
 - KFA 600V20S: Modelo con barras de pesaje más cortas, ideal para el pesaje de materiales compactos o animales en transportines



2 KERN KFU-V20/V30 IP67
Báscula en "U"

- Características**
- KERN KFU-V20: Zona de carga: de acero barnizado (V20), inoxidable (V30) altura 90 mm (véase foto grande)
 - **A** KERN KFU-V30: Zona de carga: de acero inoxidable
 - 4 Células de pesaje, acero aleado, recubierto de silicona, IP67, autorización OIML R60 para homologación, clase III, 3000 e
 - 2 ruedas y asa para facilitar el transporte de la balanza



3 KERN KFP-V30 IP67
Plataforma

- Características**
- Plataforma: completamente de acero inoxidable, **B** base de acero barnizado
 - 1 celda de carico, inox, revestida in silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
 - Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelarla con precisión

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!



ESTÁNDAR

LC

IP 67

2 DAYS

FÁBRICA

M



ESTÁNDAR

LC

IP 67

1 DAY

FÁBRICA

M

Modelo	Campo de pesaje	Lectura	Valor de verificación	Carga mín.	Longitud del cable aprox.	Peso neto	Plato de pesaje
	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	aprox. m	aprox. kg	A×P×A mm
KERN							
1 Barras de pesaje KFA-V20 IP67							
KFA 600V20S	600	200	-	-	5	32	870×170×83
KFA 1500V20	1500	500	-	-	5	38	1270×170×83
KFA 3000V20	3000	1000	-	-	5	36	1270×170×83
KFA 3000V20L	3000	1000	-	-	5	55	2091×120×83
KFA 6000V20	6000	2000	-	-	5	80	1270×160×115
KFA 6000V20L	6000	2000	-	-	5	125	2091×160×115
2 Báscula en "U" KFA-V20 IP67							
KFU 600V20M	600	200	200	4000	5	55	1361×840×80
KFU 1500V20M	1500	500	500	10000	5	55	1361×840×80
2 Báscula en "U" de plataforma de acero inoxidable KFU-V30 IP67							
KFU 600V30M	600	200	200	4000	5	55	1361×840×80
KFU 1500V30M	1500	500	500	10000	5	55	1361×840×80
3 Plataforma de acero inoxidable KFP-V30 IP67							
KFP 15V30M	15	1	5	100	3	8	300×240×107
KFP 30V30SM	30	2	10	200	3	5,0	300×240×107
KFP 30V30M	30	2	10	200	3	8	400×300×111
KFP 60V30M	60	5	20	400	3	8	400×300×111
KFP 60V30LM	60	5	20	400	2,5	10	500×400×120
KFP 60V30XLM	60	5	20	400	2,5	22	650×500×139
KFP 150V30SM	150	10	50	1000	3	10	400×300×111
KFP 150V30M	150	10	50	1000	3	10	500×400×120
KFP 150V30LM	150	10	50	1000	2,5	22	650×500×139
KFP 300V30M	300	20	100	2000	3	22	650×500×139