

KERN KFT-TM

KERN Easy-Touch-Auswertegerät â die intuitive Art zu Wiegen



Sistema de medición

Linealización (puntos):	2
Número de márgenes de pesaje:	2
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Resolución (no verificable):	30000
Unidades de pesaje:	g kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
Dígitos de bajo de pantalla:	1,200 cm

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función Data Hold:	si
Función de ayuda en la pantalla:	si
Función de conteo:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función Peak:	si
Función PRE-TARE:	si
Función standby:	si
Indicación de capacidad:	si
Indicador de hora:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CH EURO UK US

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	7 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: auf Anfrage | on request

Categoría

Categoría: Indicadores

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	300 x 200 x 150 mm
Peso bruto:	1,500 g
Peso neto:	1 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxX):	250 x 160 x 65 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	250 x 160 x 65 mm
Material carcasa:	Plástico
Soporte mural:	si