

KERN KS-A01

KERN

Uso con acumulador externo, tiempo de funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga aprox. 10 h



Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envío	0,51 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761208537
-----------------	---------------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Acumulador

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 2 A
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm
Tipo de batería / acumulador	Li-Po (Li-Ion)
Pila tiempo de carga	40 h
Batería capacidad	12.800 mAh
Batería tensión	9 V
Capacidad de la batería (Wh)	48,64 Wh
Test superadas según UN 38.3	✓
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×106×85 mm