

KERN KXP 150V20LM

Edelstahl-Wägeplatte



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 kg
Lectura [d]:	5 g
Resolución (no verificable):	30000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	1 kg
IJKwaarde [e]:	20 g 50 g
Verificación en fábrica posible:	si

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-229

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxH):	610 x 750 x 235 mm
Peso bruto:	34,400 kg
Peso neto:	32,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxH):	650 x 500 x 133,5 mm
Longitud del cable:	3 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	650 x 500 mm