

# KERN KXP30V20M

Edelstahl-Wägeplatte



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 kg
Lectura [d]:	1 g
Resolución (no verificable):	30000

## Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	200 g
IJkwaarde [e]:	5 g   10 g
Verificación en fábrica posible:	si

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-228

## Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxH):	500 x 410 x 225 mm
Peso bruto:	9,200 kg
Peso neto:	7,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxH):	400 x 300 x 89 mm
Longitud del cable:	3 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	400 x 300 mm