

KERN MPD200K-1EM

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung



Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS: 963-129

Verificación: 965-129

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza pesapersonas de suelo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 550 x 440 x 200 mm

Peso bruto: 10,500 kg

Peso neto: 8,700 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): 200 x 55 x 128 mm

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA): 365 x 360 x 80 mm

Dimensiones totales (AxPxA): 365 x 490 x 120 mm

Material carcasa: Acero lacado

Material de plato de pesaje: Plástico

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 250 kg

Lectura [d]: 200 g

Linealidad: 200 g

Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M1)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Reproducibilidad: 200 g

Resolución: 1250

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 10 min

Unidades de pesaje: kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 2,500 cm

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: si

Carga mínima [Min]: 4 kg

Clase de verificación: III

IJkwaarde [e]: 200 g

Periodic Verification for Italy: 969-112

Verificación en fábrica posible: si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Temperatura ambiental mínima: -10 °C

Temperatura máxima de uso: 40 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento: 20 h