# KERN **OBB-A1473**

Ocular (Ø 23,2 mm): WF 10x /Ø 18 mm




| | |
|---|---|
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

**STANDARD**




## Categoría

| | |
|---|---|
| Marca | Optics |
| Categoría de producto | Instrumento óptico |
| Grupo de producto | Ocular de microscopio |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Anti fungus | ✓ |

## Ocular

| | |
|---|---|
| Ocular ancho de campo | WF |
| Punto de vista | Estándar |
| Ocular aumento | 10x |
| Ocular campo de visión | 18 mm |
| Ocular diametro | 23,2 mm |

## Condiciones medioambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

## Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 85×65×45 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,10 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,40 kg |
| Peso de envío | 0,4 kg |

## Información sobre el producto

| | |
|---|---|
| GTIN/Número EAN | 4045761197480 |