

# KERN OZB-A4634

Ocular (Ø 30 mm): HWF 25x / Ø 10 mm

# KERN

Clasificación REACH

ninguna sustancia  
prohibida

Pictogramas

STANDARD



## Categoría

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Marca                 | Optics                |
| Categoría de producto | Instrumento óptico    |
| Grupo de producto     | Ocular de microscopio |

## Diseño

|             |   |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

## Ocular

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Ocular ancho de campo  | HWF            |
| Punto de vista         | High Eye Point |
| Ocular aumento         | 25x            |
| Ocular campo de visión | 10 mm          |
| Ocular diametro        | 30 mm          |

## Condiciones medioambientales

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento<br>[Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento<br>[Max] | 40 °C |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 85×65×45 mm          |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,10 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,40 kg              |
| Peso de envío                    | 0,4 kg               |

## Información sobre el producto

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/Número EAN | 4045761191006 |
|-----------------|---------------|

