

KERN UFA 6T-3L

KERN

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 6000 kg



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Barra de pesaje
Familia de productos	UFA

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	6000 kg
Lectura [d]	2 kg
Reproducibilidad	2 kg
Linealidad	± 4 kg
Resolución	3.000
Rango de tara	-6000 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	6000 kg (M2)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	4 kg
Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg g lb oz lb:oz
Fluencia máxima (15 minutos)	8 kg
Fluencia máxima (30 minutos)	16 kg
Unidad predefinida	kg
Célula de pesaje tipo de carga	ZEMIC H8C 3 ton

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla secciones	5 + 1/2
Pantalla altura de dígitos	52 mm

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	250×160×65 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	2000×160 mm
Dimensiones superficie de pesaje	2000×160 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	2091×160×115 mm
Material plato de pesaje	acero, lacado
Material plataforma	acero, lacado
Material carcasa de pantalla	plástico
Material célula(s) de carga	acero aleado
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte inclinable	✓
Soporte mural	✓
Ruedas de transporte	✓
Indicador longitud del cable	5 m
Longitud permitida del cable del indicador [Max]	20 m
Longitud del cable entre las barras de pesaje	5 m
Células de carga - número	4

Funciones

Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Pesajes inferiores	No
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de contaje	✓
Posible cantidad de referencia	10, 20, 50, 100, 200
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - célula de carga	IP67
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	seleccionable
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	seleccionable
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	7

KERN UFA 6T-3L

KERN

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 6000 kg

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory) analógica (0 - 10 V) (opcional, factory) analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory)
------------	---

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Longitud del cable de la fuente de alimentación	180 cm
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	110 V - 230 V AC
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm
Tipo de batería / acumulador	Pb
Acumulador	6 V, 1.2 Ah
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	35 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional (factory)

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 60 °C

Homologación

Marca CE ✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-252
Número de artículo para calibración DAkkS	963-132
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío


Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	2170×450×380 mm
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	130 kg
Peso bruto aprox.	175 kg
Peso de envío	171 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761194625
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

DAkkS

FACTORY

