

KERN YKA-11

KERN

Adaptador de red 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA, estándar EURO/US/AUS/UK/CH



Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,156 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761177291
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Diseño

Longitud del cable	1,5 m
--------------------	-------

Alimentación

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	90×55×80 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg