

C.A 745N

Verificador de tensión digital con pantalla LCD



¡Sencillo y eficiente!

- Reconocimiento automático de la tensión alterna y tensión continua
- Ningún riesgo de disyunción de los diferenciales de alta sensibilidad durante una prueba fase/tierra
- Prueba de fase con una sola punta de prueba
- Prueba de resistencia y continuidad
- Puntas de prueba extraíbles



600 V CAT III

IEC 61010-2-033



Measure up



Seguridad y sencillez de uso

Electricistas, técnicos de calefacción, mecánicos, técnicos de mantenimiento, etc., **el verificador C.A 745N** es perfecto para usted. Sencillo y eficiente, el C.A 745N dispone de un doble reconocimiento automático de continua/ alterna. Las puntas de prueba son extraíbles y fáciles de sustituir. Se guardan en un compartimento integrado en el instrumento. Para proteger al usuario, **el C.A 745N ofrece un alto nivel de seguridad.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	C.A 745N
Prueba de tensión	12 V a 690 V AC/DC (7 segmentos)
Impedancia	400 kΩ
Identificación fase/neutro	Diodo "Ph" que parpadea y una señal acústica discontinua para $U > 100 \text{ V}_{AC}$
Frecuencia de uso	DC y 50/60 Hz
Prueba de polaridad	Símbolos "+" y "-"
Protección en tensión	Hasta 1.100 V
Prueba acústica de continuidad	$R < 2 \text{ k}\Omega$
Prueba de resistencia	2 kΩ a 300 kΩ (3 segmentos)
Seguridad en resistencia	Alarma acústica y visual en presencia de tensión ($> 12 \text{ V}_{DC}$, 50 V _{AC})

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fuente de alimentación	2 pilas 1,5 V (tipo LR03 o AAA)
Autonomía	150 horas con pilas alcalinas
Condiciones climáticas	Temperatura: -10 °C a +50 °C/Humedad relativa: 10 a 80 % HR
Dimensiones/Peso	180 x 52 x 45 mm / aproximadamente 200 g
Índice de protección	IP 54
Uso	Instalación 600 V CAT III según IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-033

Referencias para realizar pedidos

C.A 745N **P01191743Z**

SE ENTREGA CON:

C.A 745N suministrado en un blíster con::

- 1 juego de puntas de prueba RD/BK fine CAT III/CAT IV
- 2 pilas alcalinas 1,5 V AAA/LR3
- 1 manual de instrucciones en 5 idiomas



ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Juego de puntas de prueba roja/negra CAT III/IV	P01102152Z
Juego de puntas de prueba roja/negra Ø 2 mm, CAT II	P01102153Z
Juego de puntas de prueba roja/negra Ø 4 mm, CAT II	P01102154Z
C.A 753 adaptador para toma 2P+T	P01191748Z
Correa velcro x 5	P01102113
Pila 1,5 V alcalina LR3 / AAA (x 1)	P01296032
Bolsa compatible accesorio MultiFix, 120 x 200 x 60	P01298074
Accesorio de fijación MultiFix	P01102100Z

Accesorio de fijación
MultiFix ▶



◀ Bolsa compatible
accesorio MultiFix

