




smartwares®



GAMA DIC 221

! ADVERTENCIA

1. Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar y usar el producto.
2. No corte el cable de alimentación para alargarlo; el aparato (transformador) no funcionará con un cable más largo. No enchufe el dispositivo hasta que haya finalizado la instalación del cableado.


MEDIDAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN

1. Mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras instala los aparatos. Las distracciones pueden hacerle perder el control.
2. No se estire para llegar más lejos cuando instale el aparato. Mantenga la postura adecuada y el equilibrio en todo momento. De esta forma, tendrá un mayor control ante situaciones inesperadas.
3. Este producto no es un juguete, móntelo fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO

1. No maneje aparatos eléctricos en atmósferas explosivas, tales como aquellas en las que haya presencia de polvo, gases o líquidos inflamables. Los aparatos eléctricos producen chispas que pueden encender el polvo o los gases.
2. Las advertencias, las precauciones y las instrucciones de este manual no cubren todas las circunstancias y situaciones que pueden ocurrir. El operario debe entender que el sentido común y la precaución son factores que debe poner el propio trabajador, no depende del aparato.
3. No esponga el adaptador de corriente del producto a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en el adaptador de corriente aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
4. No maltrate el cable de alimentación. No tire del cable para desenchufar el aparato de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
5. El adaptador debe coincidir con la toma. No realice ningún tipo de modificación en el enchufe. Los enchufes que no se han modificado y que se adaptan a las tomas de corriente reducirán el riesgo de descarga eléctrica.


CONTENIDO DE LA CAJA



- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Monitor interior | 5. Placa de identificación |
| 2. Unidad exterior | 6. Placa de montaje |
| 3. Cables | 7. Tornillos y tacos |
| 4. Adaptador | 8. Guía de inicio rápido |


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MONITOR INTERIOR




1. Micrófono
2. Pantalla de 3,5 pulgadas
3. Indicador de silencio
4. Indicador de encendido
5. Botón de apertura de puerta
6. Botón de apertura de portón
7. Botón de intercomunicación/ Monitor
8. Altavoz
9. Botón +
10. Botón menú
11. Botón -
12. Botón de selección del tono de llamada
13. Botón de ajuste de volumen del timbre
14. Botón silencio


UNIDAD EXTERIOR




1. LED de infrarrojos
2. Botón de llamada/ Etiqueta con nombre
3. Altavoz
4. Lente de la cámara
5. Micrófono
6. Interruptor de tiempo de apertura




Cuando instale la unidad exterior, asegúrese de que el lugar donde desea instalarla esté seco. Es importante que no se mojen ni la cámara ni las partes electrónicas.




1. Haga los agujeros en la pared e introduzca los tacos en los agujeros. Coloque el soporte y apriete los tornillos.




2. Conecte los cables.
3. Monte la unidad exterior en el soporte. Asegúrese de que esté bien sujeta.




4. Utilice el tornillo de seguridad especial en la parte inferior de la unidad, para evitar el robo.




1. Elija el lugar adecuado para la instalación.




2. Haga los agujeros en la pared e introduzca los tacos en los agujeros. Coloque el soporte y apriete los tornillos.
3. Conecte los cables. Preste atención al color de las marcas.



4. Monte el monitor interior en el soporte. Asegúrese de que esté bien sujeto.
5. Enchufe el adaptador de CA una vez que se haya asegurado de que todos los cables están conectados correctamente.



Los monitores interiores **B**, **C** y **D** son opcionales, depende de cuántos monitores interiores se vayan a utilizar.



Función de intercomunicación: Cuando está en modo de espera, si un visitante presiona el botón de llamada en la unidad exterior, sonará el monitor interior y podrá ver en la pantalla, en directo, a su visitante. Presione el botón de intercomunicación para hablar con el visitante.



Función de monitor: Pulse este botón en el monitor interior para tener una vista en vivo desde la cámara de la unidad exterior.



Intercomunicación interna: Cuando está en modo de espera, mantenga pulsado el botón de intercomunicación para activar la función de intercomunicación interna. Utilice esta función para comunicarse entre los diferentes monitores interiores.



Apertura de la puerta: Tras la identificación del visitante, puede pulsar este botón para abrir la puerta.



Apertura del portón: Tras la identificación del visitante, puede pulsar este botón para abrir el portón.



Ajuste del tono de llamada: Pulse este botón varias veces para seleccionar la melodía que desee.



Ajuste del volumen del tono de llamada: Pulse este botón para subir el volumen.



Silenciar el tono de llamada: Pulse este botón para silenciar el tono de llamada cuando no quiera que lo molesten.



Ajuste de la configuración de vídeo: Pulse el botón menú para entrar en el menú de configuración de vídeo. Utilice los botones de flecha para ajustar el brillo, el contraste y el color de la pantalla. Pulse el botón menú para cambiar entre estas opciones.

MONITOR INTERIOR

Tensión de alimentación	15V \pm 1A
Tamaño de la pantalla	3.5" inch
Configuración del color	R.G.B.delta
Sistema de vídeo	PAL/NTSC
Píxeles efectivos	320x240
Consumo eléctrico	300mA \pm 10mA
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +50°C
Humedad de funcionamiento	85%(Max)

UNIDAD EXTERIOR

Tipo de sensor de imagen	1/4" CMOS
Ángulo de visión	70°
Iluminación mínima	0Lux
Distancia de visión nocturna	0.5 - 1m
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +50°C
Humedad de funcionamiento	\leq 85%RH

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Precaución

- No cubra los orificios de ventilación con objetos, como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Evite que el aparato entre en contacto directo con fuentes de calor o con llamas.
- El funcionamiento normal del producto puede verse perturbado por una fuerte interferencia electromagnética.
- Este aparato se ha fabricado exclusivamente para uso doméstico.
- No exponga el aparato a salpicaduras ni lo sumerja.
- No coloque objetos llenos de líquido, como por ejemplo un jarrón, encima del aparato.
- Mantenga una distancia mínima de seguridad de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- Asegúrese de que la unidad exterior se instala en un lugar protegido de la lluvia.
- No permita que jueguen los niños con este aparato



Cumple con todas las Normativas Europeas relevantes.



Este símbolo se conoce como "Símbolo de contenedor de basura con ruedas tachado con una X". Cuando aparece este símbolo en un producto o una batería, significa que no puede desecharse junto con los residuos domésticos normales. Algunos de los productos químicos que incluyen los productos eléctricos/electrónicos o las baterías, pueden suponer un riesgo para la salud y el medio ambiente. Deseche solamente los productos eléctricos/electrónicos y baterías en centros de recogida independientes, diseñados para la correcta recuperación y reciclaje de los materiales contenidos en su interior. Su cooperación es vital para asegurar el éxito de dichos centros/ lugares de recogida y para la protección del medio ambiente.

smartwares Europe	NL: 088 5940501 Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE: 078 481094(NL) Lokaal tarief	
BE: 078 481540(FR) Tarif local		
FR: 0825 560 650 18ct/min		
Jules Verneweg 87	DE: +49 (0) 1805 010762	
5015 BH Tilburg	14Ct./Min. dt. Festnetz,	
The Netherlands	Mobil max. 42Ct./Min	
service.smartwares.eu	UK: +44 (0) 345 230 1231	
	ES: +34 938427589	