

Manual de usuario

1. Introducción


Este presentador es ideal para cualquier tipo de presentación. No es necesario estar junto al ordenador o tener un asistente para cambiar cada diapositiva. Este puntero láser es Plug & Play por lo que no requiere instalación de drivers; simplemente conecte el cable USB y vuelva a encenderlo.

El presentador le permite controlar la presentación desde una distancia de hasta 15 metros. Gracias a la tecnología de RF (radio frecuencia) la señal también puede atravesar paredes. El dispositivo combina funciones de punteros láser, control remoto y un temporizador. Ha sido diseñado para ser la herramienta perfecta para presentaciones, la docencia, reuniones, y conferencias.

2. Características principales

- Dispositivo Plug & Play para presentaciones de diapositivas
- Control inalámbrico página arriba/abajo y teclas de acceso rápido
- Puntero láser rojo
- Almacenamiento para el receptor USB
- Alcance del mando: hasta 15m
- Compatible con: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 98, Max OS y Linux

3. Partes y funciones



- 1 -

1. Láser
2. Página Arriba
3. Página Abajo
4. Empezar / Quita el Pase de Diapositivas
5. Encender / Apagar una Pantalla Blanca
6. Cerrar Ventana
7. Cambiar Aplicación (ALT + TAB)
8. Compartimiento de pilas
9. Receptor USB

4. Instalación de pilas

- El dispositivo funciona con 1 pila CR2032.
- Utilice una moneda para desbloquear y abrir la cubierta de pilas.




- Inserte 1 pila CR2032 con el lado '+' hacia arriba.



- 2 -

- Ponga la cubierta de pilas y utilice la moneda para cerrarla.



Aviso:

- 1) No introduzca la batería en la dirección equivocada
- 2) No deje la batería agotada en el presentador.
- 3) Si no utiliza el presentador por un largo período de tiempo, saque la batería para evitar posibles daños por la corrosión de la batería.
- 4) Si el presentador no funciona correctamente, o el rango de operación se reduce, trate de reemplazar la pila por una nueva.

5. Características técnicas

Puntero	
Tecnológica	Frecuencia de radio
Frecuencia	2,4GHz
Distancia de control	Hasta 15 metros
Distancia del láser	Hasta 200m
Pilas	1 x CR2032
Voltaje Encendido	2,4 – 3V
Longitud de onda	650nm
Salida máxima	<1mW
Tamaño	102 x 30 x 9mm
Peso	18g

Receptor USB	
Sistema operativo	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 98, Mac OS y Linux
Versión USB	Soporte USB 1.1, 2.0 y 3.0
Tensión de voltaje	4,5 – 5V
Dimensiones	22x14,5x5,7mm
Peso	2g

Advertencia:

- Radiación láser
- Producto láser Clase 2
- No mire directamente a la haz de luz con instrumentos ópticos
- No dirija el láser hacia personas o animales
- Mantenga fuera del alcance de los niños

Nota:

Por favor, tenga en cuenta que estas instrucciones son solamente de referencia. August International Ltd se reserva el derecho de revisar las especificaciones del producto, las características y el diseño sin previo aviso.