

# KERN SW1000

Professionelles Schallpegelmessgerät der Premium-Klasse

# KERN®



## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	350 x 280 x 90 mm
Peso bruto:	1,300 kg
Peso neto:	700 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	300 x 80 x 36 mm
Material carcasa:	Plástico

## Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	136 db
Lectura [d]:	0,100 db
Unidades de pesaje:	dB

## Funciones

Función Data Hold:	si
Función Peak:	si
Función valor límite:	si
Señal óptica de operatividad:	si

## Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	50 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

## Suministro energético

n/a:	EURO
------	------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento:	10 h

## Categoría

Categoría:	Sonómetros
Product Group:	Sonómetro