

SAUTER SW 1000

Clase I, clase II sonómetro profesional de gama alta

KERN



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medio ambiente/ Seguridad laboral
Grupo de producto	Sonómetro
Familia de productos	SW

Sistema de medición

Sonómetro clase	Clase 1
Micrófono sensibilidad	50 mV/Pa
Gama de frecuencias [Max]	20 kHz
Nivel sonoro [Min] (db)	20 dB
Nivel sonoro [Max] (db)	134 dB
Gama de frecuencias [Min]	10 Hz

Nivel sonoro modo de medición	Lp Leq Ln Lcpeak
-------------------------------	---------------------------

Nivel sonoro modo de registro	A C Z B
-------------------------------	------------------

Unidades de medición	dB
Lectura sonido [d] (dB)	0,1 dB

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	210×80×40 mm
Dimensiones del aparato (A×P×A)	300×80×36 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	340×80×40 mm
Material de carcasa	plástico
Material carcasa de pantalla	plástico

Funciones

Función de valor límite	✓
Señal analógica	✓
Función Hold	✓
Función Peak	✓
Función de memoria	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 1 A
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	10 h

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

SAUTER SW 1000

KERN

Clase I, clase II sonómetro profesional de gama alta

Servicios

Número de artículo para
calibración DAkkS 963-281

Número de artículo para
calibración de fábrica 961-281

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 405×305×100 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,40 kg

Peso bruto aprox. 1,4 kg

Peso de envío 2,5 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761200845

Clasificación REACH ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

