

KERN HK-DB

Premium-Durometer für Härteprüfungen



Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	365 x 305 x 120 mm
Peso bruto:	6 kg
Peso neto:	450 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones totales (AxPxA):	132 x 82 x 31 mm
Material carcasa:	Aluminium fundido

Sistema de medición

Campo de medición (Max):	960
Campo de medición (Min):	170
Lectura:	1
Precisión (el [Max]):	1 %
Sensor:	D
Unidades de pesaje:	HB HL HRB HRC HV

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,100 cm
------------------------------	----------

Funciones

Cálculo del promedio:	si
Realiza pruebas en todas las direcciones (360°):	si
Reconocimiento automático del captor:	si

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	200 h
---------------------------	-------

Servicio

Certificado de calibración ISO:	961-131
---------------------------------	---------

Categoría

Categoría:	Durómetros
Product Group:	Instrumento electrónico de comprobación de dureza Leeb