



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Medidor de espesores de material de bolsillo

Características

- Cabeza de medida externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil
- Unidades seleccionables: mm, inch
- Interfaz de datos RS-232, incluido
- Función-AUTO-OFF para ahorrar energía
- Placa cero para el ajuste incluida
- Alcance de suministro: Manual de instrucciones, pilas, cabeza de medida externa (ø 8 mm) y gel de acoplamiento ultrasónico
- **1** Suministro en un sólido maletín de transporte

Datos técnicos

- Precisión de la medición: 0,5 % del [Max] + 0,1 mm
- Dimensiones totales A×P×A 30×65×120 mm
- Uso con pilas, pilas de serie (4×1.5 V AAA)
- Peso neto aprox. 0,20 kg

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de medición	Lectura	Sonda	Velocidad del suono	Opción
		[d] mm		m/sec	Certificado de calibración de fábrica
SAUTER	mm				KERN
TD 225-0.1US	1,2 – 225	0,1	5 MHz ø 8 mm	1000 – 9999	961-113