

Armario estándar 8MF2 Al x An x P = 1800 x 1000 x 800 colocación:  
individual no ventilado, montado, soldado IP54



Figura similar

| La versión                                                                        |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre comercial del producto                                                     | SIVACON                                                                      |
| Designación del producto                                                          | armario de sistema estándar                                                  |
| Forma de instalación                                                              | instalación independiente                                                    |
| Tipo de superficie                                                                | con recubrimiento de polvo                                                   |
| Tipo de producto / ejecución CEM                                                  | No                                                                           |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del PC                                        | No                                                                           |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando                            | No                                                                           |
| Clase de protección                                                               |                                                                              |
| Grado de protección IP                                                            | IP54                                                                         |
| Apto para incorporar                                                              |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>para dimensiones en pulgadas</li> </ul>    | 10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>para dimensionamientos métricos</li> </ul> | M8                                                                           |
| Aptitud para uso / para uso al exterior                                           | No                                                                           |
| Apariencia                                                                        |                                                                              |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Código de color RAL                         | RAL 7032   |
| Color                                       | gris silex |
| Componente del producto                     |            |
| • marco desmontable                         | No         |
| • puerta de ventilación                     | No         |
| • placa de montaje                          | No         |
| • puerta trasera                            | No         |
| • techo inclinado                           | No         |
| • puerta transparente                       | No         |
| • placa de montaje ajustable en profundidad | No         |
| Número de cerraduras                        | 1          |
| Número de puertas                           | 2          |

### Diseño Mecánico

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Altura                                                  | 1 800 mm          |
| Anchura                                                 | 1 000 mm          |
| Profundidad                                             | 800 mm            |
| Número de módulos de altura / para la altura de montaje | 34                |
| Tipo de fijación                                        | posición vertical |
| Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"           | Sí                |
| Peso neto                                               | 120 kg            |
| Material                                                | acero             |

### Certificados

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Designaciones de referencia |   |
| • según EN 61346-2          | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                          |                           | <a href="#">Miscellaneous</a> |



[Miscellaneous](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF2808-5E>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF2808-5E>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2808-5E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2808-5E)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>