

SENTRON, cartucho fusible cilíndrico, 14 × 51 mm, 12 A, aM, Un
AC: 690 V



La versión

Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico

Datos técnicos generales

Clase de servicio del cartucho fusible	aM
Tamaño del cartucho fusible	14 x 51 mm
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	12 A
Tensión de alimentación / con DC	250 V
Tensión de empleo / valor asignado	690 V

Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	0,69 W
---	--------

Circuito principal

Intensidad de empleo / valor nominal	12 A
--------------------------------------	------

Detalles del producto

Componente del producto / percutor	No
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical

Peso neto

21 g

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW8106-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW8106-1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8106-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

