

SIVACON, Armario, caja vacía, sin paredes laterales, según IEC 62208, IP55, Al: 2000 mm, An: 1000 mm, P: 400 mm



| La versión                                             |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nombre comercial del producto                          | SIVACON                      |
| Designación del producto                               | Armario vacío                |
| Tipo de producto                                       | según IEC 62208              |
| Tipo de superficie                                     | pintado con pintura al polvo |
| Tipo de producto / ejecución CEM                       | No                           |
| Clase de protección                                    |                              |
| Grado de protección IP                                 | IP55                         |
| Clase de protección del material                       | Clase de protección 1        |
| Idoneidad                                              |                              |
| Apto para incorporar / para dimensionamientos métricos | Sí                           |
| Aptitud para integración                               |                              |
|                                                        | • instalación en superficie  |
|                                                        | • Instalación empotrada      |
| Aptitud para uso / para uso al exterior                | No                           |
| Apariencia                                             |                              |
| Código de color RAL                                    | RAL 7035                     |

|       |            |
|-------|------------|
| Color | gris claro |
|-------|------------|

## Detalles del producto

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Componente del producto                                            |    |
| • puerta de ventilación                                            | No |
| • placa de montaje                                                 | Sí |
| • puerta trasera                                                   | No |
| • puerta transparente                                              | No |
| • placa de montaje ajustable en profundidad                        | Sí |
| Propiedad del producto / de la caja / carcasa disponible en hilera | Sí |

## Número

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de cerraduras | 0 |
| Número de puertas    | 2 |

## Diseño Mecánico

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Altura                       | 2 000 mm  |
| Anchura                      | 1 000 mm  |
| Profundidad                  | 400 mm    |
| Tipo de fijación             |           |
| • Montaje en bastidor de 19" | No        |
| • montaje en base            | Sí        |
| • montaje en pared           | No        |
| Peso neto                    | 146,42 kg |
| Material                     | acero     |

## Certificados

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Designaciones de referencia |    |
| • según EN 61346-2          | U  |
| • según IEC 81346-2:2009    | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF1004-3BR5>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF1004-3BR5>



