

SICUBE 8MF 2000 Armario CEM, vers. soldada NI Al x An x P = 2000 x 600 x 400 mm para instalación independiente con paredes laterales, IP40



Figura similar

| La versión                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designación del producto                               | armario CEM                                                                                                    |
| Forma de instalación                                   | instalación independiente                                                                                      |
| Tipo de superficie                                     | armazón y elementos de envoltura niquelados, exterior de los elementos de envoltura con recubrimiento de polvo |
| Tipo de producto / ejecución CEM                       | Sí                                                                                                             |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del PC             | No                                                                                                             |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando | No                                                                                                             |

| Clase de protección                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                  | IP40                                                                                                                                                                                                          |
| Apto para incorporar                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• para dimensiones en pulgadas: 10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas</li> <li>• para dimensionamientos métricos: M8</li> </ul> |
| Aptitud para uso / para uso al exterior | No                                                                                                                                                                                                            |

### Apariencia

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Código de color RAL                         | RAL 7032   |
| Color                                       | gris silex |
| Componente del producto                     |            |
| • marco desmontable                         | No         |
| • puerta de ventilación                     | No         |
| • placa de montaje                          | No         |
| • puerta trasera                            | No         |
| • techo inclinado                           | No         |
| • puerta transparente                       | No         |
| • placa de montaje ajustable en profundidad | No         |
| Número de cerraduras                        | 1          |
| Número de puertas                           | 1          |

### Diseño Mecánico

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Altura                                                  | 2 000 mm          |
| Anchura                                                 | 600 mm            |
| Profundidad                                             | 400 mm            |
| Número de módulos de altura / para la altura de montaje | 38                |
| Tipo de fijación                                        | posición vertical |
| Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"           | Sí                |
| Peso neto                                               | 93,5 kg           |
| Material                                                | acero             |

### Certificados

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Designaciones de referencia |   |
| • según EN 61346-2          | U |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|--------------|

[Miscellaneous](#)



### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF2064-4EN>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF2064-4EN>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2064-4EN](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2064-4EN)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

