

### Denominación del tipo de producto

Descripción del producto

### Iluminador anular de campo remoto, IR, 24 V

Iluminador anular externo, infrarrojo (850 nm)  
Anillo de luz LED MV400 infrarrojo transparente fuente luminosa: LED 850 Nm; alcance de iluminación: 500mm..3000mm, para SIMATIC MV420 y MV440, apto para protector de objetivo, caja: 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21; apropiado para soporte de luminaria: 6GF3440-8CD01; alimentación de 24 V; apto para cable para luminarias: 6GF3440-8BC4, 6GF3440-8BD1; Dimensiones: 142 x 142 x 43 mm (An x Al x P), Grado de protección IP67



Aptitud para uso	Para un alcance de iluminación de 0,5 a 3 m y una duración del flash de hasta 10 ms
Aptitud de uso	Para montaje con placa 6GF3440-8CD01 en MV440
<b>Datos mecánicos</b>	
Material	metal
Color	negro
<b>Diseño, dimensiones y pesos</b>	
Altura	43 mm
Diámetro	142 mm
<b>Normas, especificaciones y homologaciones</b>	
Designaciones de referencia	EAC
<ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 81346-2:2018</li> </ul>	
<b>Más información / Enlaces a Internet</b>	
Enlace de Internet	<a href="http://www.siemens.com/tia-selection-tool">http://www.siemens.com/tia-selection-tool</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a la página web: TIA Selection Tool</li> </ul>	

- a la página web: Guía de selección SIMATIC NET SELECTION TOOL
- a la página web: IWLAN
- a la página web: Comunicación industrial
- a la página web: Industry Mall
- a la página web: Centro de información y descarga
- a la página web: Archivo gráfico
- a la página web: CAx-Download-Manager
- a la página web: Industry Online Support

**Última modificación:**

<https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/codereader>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

27/08/2019