

Armario estándar 8MF2 Al x An x P = 2200 x 1200 x 600 colocación: serie ventilado, montado, soldado IP30



Figura similar

| La versión  |  |
|---|--|
| Nombre comercial del producto   | SIVACON  |
| Designación del producto  | armario de sistema estándar  |
| Forma de instalación  | colocación alineada  |
| Tipo de superficie  | con recubrimiento de polvo   |
| Tipo de producto / ejecución CEM  | No   |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del PC  | No   |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando                            | No   |
| Clase de protección   |  |
| Grado de protección IP  | IP30   |
| Apto para incorporar  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>para dimensiones en pulgadas</li> </ul>    | 10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>para dimensionamientos métricos</li> </ul> | M8   |
| Aptitud para uso / para uso al exterior   | No   |
| Apariencia  |  |

|   |            |
|---|------------|
| Código de color RAL                         | RAL 7032   |
| Color                                       | gris silex |
| Componente del producto                     |            |
| • marco desmontable                         | No         |
| • puerta de ventilación                     | Sí         |
| • placa de montaje                          | No         |
| • puerta trasera                            | No         |
| • techo inclinado                           | No         |
| • puerta transparente                       | No         |
| • placa de montaje ajustable en profundidad | No         |
| Número de cerraduras                        | 1          |
| Número de puertas                           | 2          |

### Diseño Mecánico

|   |                   |
|---|-------------------|
| Altura  | 2 200 mm          |
| Anchura   | 1 200 mm          |
| Profundidad   | 600 mm            |
| Número de módulos de altura / para la altura de montaje | 43                |
| Tipo de fijación  | posición vertical |
| Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"           | Sí                |
| Peso neto   | 195 kg            |
| Material  | acero             |

### Certificados

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Designaciones de referencia |   |
| • según EN 61346-2          | U |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|--------------|

[Miscellaneous](#)



### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF2226-3RB>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF2226-3RB>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2226-3RB](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2226-3RB)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

