

Armario estándar 8MF2 Al x An x P = 2200 x 1200 x 800 colocación: serie ventilado, montado, soldado IP40



Figura similar

### La versión

Nombre comercial del producto	SIVACON
Designación del producto	armario de sistema estándar
Forma de instalación	colocación alineada
Tipo de superficie	con recubrimiento de polvo
Tipo de producto / ejecución CEM	No
Tipo de armario eléctrico / Versión del PC	No
Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando	No

### Clase de protección

Grado de protección IP	IP40
Apto para incorporar	
• para dimensiones en pulgadas	10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas
• para dimensionamientos métricos	M8
Aptitud para uso / para uso al exterior	No

### Apariencia

Código de color RAL	RAL 7032
Color	gris silex
Componente del producto	
• marco desmontable	No
• puerta de ventilación	Sí
• placa de montaje	No
• puerta trasera	No
• techo inclinado	No
• puerta transparente	No
• placa de montaje ajustable en profundidad	No
Número de cerraduras	1
Número de puertas	2

### Diseño Mecánico

Altura	2 200 mm
Anchura	1 200 mm
Profundidad	800 mm
Número de módulos de altura / para la altura de montaje	43
Tipo de fijación	posición vertical
Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"	Sí
Peso neto	210 kg
Material	acero

### Certificados

Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	U

#### General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



### Más información

#### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF2228-4RB>

#### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ps/8MF2228-4RB>

#### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2228-4RB](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2228-4RB)

#### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

