

Armario estándar 8MF2 Al x An x P = 2000 x 800 x 600 colocación:  
serie no ventilado, montado, soldado IP40



Figura similar

| La versión                                                                                                              |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre comercial del producto                                                                                           | SIVACON                                                                      |
| Designación del producto                                                                                                | armario de sistema estándar                                                  |
| Forma de instalación                                                                                                    | colocación alineada                                                          |
| Tipo de superficie                                                                                                      | con recubrimiento de polvo                                                   |
| Tipo de producto / ejecución CEM                                                                                        | No                                                                           |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del PC                                                                              | No                                                                           |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando                                                                  | No                                                                           |
| Clase de protección                                                                                                     |                                                                              |
| Grado de protección IP                                                                                                  | IP40                                                                         |
| Apto para incorporar                                                                                                    | 10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>para dimensiones en pulgadas</li> <li>para dimensionamientos métricos</li> </ul> | M8                                                                           |
| Aptitud para uso / para uso al exterior                                                                                 | No                                                                           |
| Apariencia                                                                                                              |                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código de color RAL                                                                                                                                                                                                                                                         | RAL 7032                                                              |
| Color                                                                                                                                                                                                                                                                       | gris silex                                                            |
| Componente del producto                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• marco desmontable</li> <li>• puerta de ventilación</li> <li>• placa de montaje</li> <li>• puerta trasera</li> <li>• techo inclinado</li> <li>• puerta transparente</li> <li>• placa de montaje ajustable en profundidad</li> </ul> | <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> |
| Número de cerraduras                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                     |
| Número de puertas                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                     |

### Diseño Mecánico

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Altura                                                  | 2 000 mm          |
| Anchura                                                 | 800 mm            |
| Profundidad                                             | 600 mm            |
| Número de módulos de altura / para la altura de montaje | 38                |
| Tipo de fijación                                        | posición vertical |
| Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"           | Sí                |
| Peso neto                                               | 120 kg            |
| Material                                                | acero             |

### Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2

U

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------|

[Miscellaneous](#)



### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF2086-4R>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF2086-4R>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2086-4R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2086-4R)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>