

SIVACON, Armario, caja vacía, sin paredes laterales, según IEC 62208, IP40, Al: 2000 mm, An: 800 mm, P: 600 mm



| La versión | |
|--|------------------------------|
| Nombre comercial del producto | SIVACON |
| Designación del producto | Armario vacío |
| Tipo de producto | según IEC 62208 |
| Tipo de superficie | pintado con pintura al polvo |
| Tipo de producto / ejecución CEM | No |
| Clase de protección | |
| Grado de protección IP | IP40 |
| Clase de protección del material | Clase de protección 1 |
| Idoneidad | |
| Apto para incorporar / para dimensionamientos métricos | Sí |
| Aptitud para integración | |
| • instalación en superficie | Sí |
| • Instalación empotrada | No |
| Aptitud para uso / para uso al exterior | No |
| Apariencia | |
| Código de color RAL | RAL 7035 |

| | |
|-------|------------|
| Color | gris claro |
|-------|------------|

Detalles del producto

| | |
|---|---|
| Componente del producto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • puerta de ventilación • placa de montaje • puerta trasera • puerta transparente • placa de montaje ajustable en profundidad | <p>No</p> <p>Sí</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Sí</p> |
| Propiedad del producto / de la caja / carcasa disponible en hilera | Sí |

Número

| | |
|----------------------|---|
| Número de cerraduras | 0 |
| Número de puertas | 1 |

Diseño Mecánico

| | |
|---|-------------------------------|
| Altura | 2 000 mm |
| Anchura | 800 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Tipo de fijación | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Montaje en bastidor de 19" • montaje en base • montaje en pared | <p>No</p> <p>Sí</p> <p>No</p> |
| Peso neto | 130,49 kg |
| Material | acero |

Certificados

| | |
|--|--------------------|
| Designaciones de referencia | |
| <ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 • según IEC 81346-2:2009 | <p>U</p> <p>UC</p> |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF1086-3BR4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF1086-3BR4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1086-3BR4

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



