

SIMBOX XL, 2 hileras Caja para empotrar en muro, montaje empotrado 2 hileras, 24 TE VPE 12 uds.



Figura similar

La versión	
Nombre comercial del producto	ALPHA
Designación del producto	SIMBOX XL
Tipo de producto	1 fila, caja en pared, HW
Tipo de perfil soporte	Perfil 35 mm x 7,5 mm según DIN EN 60715
Tipo de tapa	cerrado
Tipo de producto / ejecución CEM	No
La tensión de alimentación	
Tensión de empleo / con AC / valor asignado	400 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP30
Clase de protección del material	II
Electricidad	
Corriente / con AC / valor asignado / máx.	63 A
Apariencia	
Código de color RAL	RAL9010

Color	blanco
-------	--------

Detalles del producto

Componente del producto	
• Perfil DIN	No
• placa de montaje	No
• Tapa transparente	No
Ampliación del producto / opcional / Montaje contiguo	No

Número

Número de filas	1
-----------------	---

Diseño Mecánico

Altura	373,6 mm
Anchura	340,6 mm
Profundidad	90 mm
Profundidad de montaje	70 mm
Número de módulos de anchura	12
Tipo de fijación	Pared hueca
Ángulo de giro de la puerta	125°
Distancia entre centros de barras	125 mm
Peso neto	821 g
Material / de la caja	plástico

Certificados

General Product Approval



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GB5224-1KM01>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GB5224-1KM01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB5224-1KM01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

