

Armario eléctrico estándar 8MF6 Al x An x P = 2000 x 1200 x 400  
colocación: individual no ventilado, montado, soldado IP54



Figura similar

| La versión   |   |
|--|---|
| Nombre comercial del producto                          | SIVACON   |
| Designación del producto                               | armario de sistema estándar   |
| Forma de instalación                                   | instalación independiente   |
| Tipo de superficie                                     | con recubrimiento de polvo  |
| Tipo de producto / ejecución CEM                       | No  |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del PC             | No  |
| Tipo de armario eléctrico / Versión del panel de mando | No  |
| Clase de protección                                    |   |
| Grado de protección IP                                 | IP54  |
| Apto para incorporar                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• para dimensiones en pulgadas: 10 pulgadas, 17 pulgadas, 19 pulgadas, 21 pulgadas, 23 pulgadas, 24 pulgadas</li> <li>• para dimensionamientos métricos: M8</li> </ul> |
| Aptitud para uso / para uso al exterior                | No  |
| Apariencia   |   |

|   |  |
|---|--|
| Código de color RAL   | RAL 7032   |
| Color   | gris silex   |
| Componente del producto   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• marco desmontable</li> <li>• puerta de ventilación</li> <li>• placa de montaje</li> <li>• puerta trasera</li> <li>• techo inclinado</li> <li>• puerta transparente</li> <li>• placa de montaje ajustable en profundidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> </ul> |
| Número de cerraduras  | 1  |
| Número de puertas   | 2  |

### Diseño Mecánico

|   |                   |
|---|-------------------|
| Altura  | 2 000 mm          |
| Anchura   | 1 200 mm          |
| Profundidad   | 400 mm            |
| Número de módulos de altura / para la altura de montaje | 38                |
| Tipo de fijación  | posición vertical |
| Tipo de fijación / Montaje en bastidor de 19"           | Sí                |
| Peso neto   | 145 kg            |
| Material  | acero             |

### Certificados

|  |   |
|--|---|
| Designaciones de referencia  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• según EN 61346-2</li> </ul> | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------|

[Miscellaneous](#)



### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MF6024-5E>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MF6024-5E>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF6024-5E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6024-5E)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>