


KERN 440-902

Adaptador de red externo, EU

KERN



Dimensiones del embalaje (A×P×A) 85×85×50 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,25 kg

Peso bruto aprox. 0,30 kg

Peso de envío 0,255 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761013193

Clasificación REACH ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Diseño

Dimensiones (A×P×A) 52×37×30 mm

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 300 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE ✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d