

Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH000, Entrada: 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible SITOR
Tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Señalizador frontal
Tipo de contacto	con lengüetas para atornillar, plateado
Tipo de cartucho fusible	SITOR, tipo NH
Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH000
Clase de servicio del cartucho fusible	gR
La tensión de alimentación	
Tipo de corriente	AC/DC
Corriente / con AC / valor asignado	63 A
Tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC / valor asignado</li> <li>• con DC</li> </ul>	690 V 440 V
Disipación	
Pérdidas [W]	23 W

Pérdidas [W]	23 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo</li> </ul>	

### Detalles del producto

Descripción del producto	sin intercambiabilidad
--------------------------	------------------------

### Diseño Mecánico

Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
---------------------	--

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa

### Certificados

Designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según EN 61346-2</li> <li>• según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F

### Declaration of Conformity



### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE8818-0MK>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE8818-0MK>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8818-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8818-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE88-0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82-0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83-0MK	68	50	70,5	25	61	6	45	150