

SITOR cartucho fusible cilíndrico, 10x38 mm, 20 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC según UL



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico SITOR
Tipo de producto	DC según UL
Datos técnicos generales	
Clase de servicio del cartucho fusible	aR
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	20 A
Tensión de alimentación / con DC	700 V
Tensión de empleo / valor asignado	600 V
Disipación	
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	4,8 W
Circuito principal	
Intensidad de empleo / valor nominal	20 A
Detalles del producto	
Componente del producto / percutor	No

Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	16 g

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F
F

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1020>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1020>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1020

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



