

enfriador montaje en techo Potencia frigorífica 2900 W AC 400V  
RAL7035 492x 496x 797 mm (An x Al x P) Circuito interno IP54  
Circuito externo IP34



Figura similar

La versión	
Nombre comercial del producto	SIVACON
Designación del producto	Refrigerador
Tipo de producto	Montaje en techo
Tipo de regulación de temperatura	Termostato electrónico
Tipo de refrigerador para armario eléctrico	Aire/aire

Datos técnicos generales	
Nivel de potencia sonora ponderado A / máx.	75 dB
Presión de empleo / máxima admisible	25 bar
Temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>del circuito de refrigeración interno</li> </ul>	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>del circuito de refrigeración externo / mín.</li> </ul>	20 °C
Tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC / con 50 Hz / valor asignado / máx.</li> </ul>	400 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC / con 60 Hz / valor asignado / máx.</li> </ul>	400 V

## Electricidad

Intensidad de arranque 38,4 A

## Circuito principal

Intensidad de empleo

- del cartucho fusibles / valor asignado 16 A
- para motor / valor nominal máximo 8,2 A

## Apariencia

Código de color RAL RAL 7035

## Detalles del producto

Componente del producto

- calefacción No
- termóstato Sí

## Conexiones

Tipo de conexión eléctrica Conector 4 polos

## Diseño Mecánico

Altura	496 mm
Anchura	492 mm
Profundidad	797 mm
Lugar de montaje	montaje en techo
Peso neto	80 kg
Material	acero
Temperatura / del circuito de refrigeración externo	20 ... 50 °C

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2 E
- según IEC 81346-2:2009 E

General Product Approval

Declaration of Conformity



## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5DE30>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8MR6440-5DE30>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6440-5DE30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5DE30)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>