

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 10x38 mm, 3 polos,  
Entrada: 32 A, Un AC: 690 V, para sistema de embarrado 8US  
60mm



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Portafusibles cilíndricos
Tipo de producto	para sistema de embarrado 8US 60 mm
Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm
La tensión de alimentación	
Corriente / con AC / valor asignado	32 A
Tensión de empleo	690 V
• con AC / valor asignado	
Grado de protección IP	IP20
Diseño Mecánico	
Altura	200 mm
Anchura	27 mm
Profundidad	79 mm
Certificados	

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F  
F

General Product Approval

Declaration of Conformity



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7431>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7431>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7431](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





