

SITOR cartucho fusible cilíndrico, 14x51 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC según UL, Indicador de percutor



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico SITOR
Tipo de producto	DC según UL
Tipo de indicador de fusión	Percutor indicador
Datos técnicos generales	
Clase de servicio del cartucho fusible	aR
Tamaño del cartucho fusible	14 x 51 mm
Tipo de corriente	AC
Corriente / con AC / valor asignado	20 A
Tensión de alimentación / con DC	600 V
Tensión de empleo / valor asignado	690 V
Disipación	
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	6 W
Circuito principal	
Intensidad de empleo / valor nominal	20 A
Detalles del producto	

Componente del producto / percutor	Sí
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	19 g

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1420-5>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1420-5>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1420-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



