

Datos de pedido

6SE6400-3CC02-6BB3



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	1 AC
Tensión de red	200 ... 240 V

Salida

Intensidad asignada	22,8 A
---------------------	--------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	150,0 mm (5,9 in)
Altura	213,0 mm (8,4 in)
Profundidad	50,0 mm (2,0 in)
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	2,2 kg (4,8 lb)

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	1,50 ... 6,00 mm ² (16 ... 10 AWG)

Lado de carga

Tipo	Pigtail
Sección de conector	2,50 mm ² (14 AWG)
Longitud del cable	0,46 m (1,51 ft)

Conexión PE

Tipo	Espárrago M5
------	--------------

Normas

Conformidad con normas	cURus
------------------------	-------