

ALPHA 630, armario de pie, con pared lateral abierta, IP55, Clase de protección 1, Al: 1950 mm, An: 1050 mm, P: 250 mm, RAL 7035



La versión

Nombre comercial del producto	ALPHA 630
Designación del producto	armario de pie
Tipo de producto	con pared lateral abierta
Acabado de la superficie	con recubrimiento de polvo

Clase de protección

Grado de protección IP	IP55
Aptitud para interacción / protección contra rayos	Sí
Aptitud para uso / para uso al exterior	No

Apariencia

Código de color RAL	RAL 7035
Componente del producto	
• entrada de cable	Sí
• placa de montaje	No
Ampliación del producto / opcional / Montaje contiguo	Sí

Diseño Mecánico

Altura	1 950 mm
Anchura	1 050 mm

Profundidad	250 mm
Profundidad de montaje	250 mm
Peso neto	64 kg
Material / de la caja	Acero

Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GK1323-8KP43>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GK1323-8KP43>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP43

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



