

ALPHA 630, armario de pie, IP55, Clase de protección 2, Al: 1950 mm, An: 800 mm, P: 250 mm, RAL 7035



La versión	
Nombre comercial del producto	ALPHA 630
Designación del producto	armario de pie
Acabado de la superficie	con recubrimiento de polvo
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP55
Aptitud para interacción / protección contra rayos	Sí
Aptitud para uso / para uso al exterior	No
Apariencia	
Código de color RAL	RAL 7035
Componente del producto	
• entrada de cable	Sí
• placa de montaje	No
Ampliación del producto / opcional / Montaje contiguo	Sí
Diseño Mecánico	
Altura	1 950 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	250 mm

Profundidad de montaje	250 mm
Peso neto	53,3 kg
Material / de la caja	Acero

## Certificados

Designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

U  
UC

**General Product Approval**

**Declaration of  
Conformity**

**Test Certificates**



VDE



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

**other**

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GK1333-8KN33>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GK1333-8KN33>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1333-8KN33](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1333-8KN33)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



